



HFD325

Veiligheidslastscheider, 3-polig, 250A, NH1

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 250 A

Uitvoering

Aantal polen 3

Bedieningselement Deurkoppelingsdraaigrendel

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 750 V

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 123,30 W

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP00

Zekering

Zekeringsgrootte NH1

Afmetingen

Hoogte 195 mm

Breedte 234 mm

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I_n 41,10 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 164000 W

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja