



HFD325

**Veiligheidslastscheider, 3-polig, 250A, NH1**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 250 A |
|-----------------|-------|

**Uitvoering**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Aantal polen      | 3                          |
| Bedieningselement | Deurkoppelingsdraaigrendel |

**Spanning**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Nominale isolatiespanning Ui | 750 V |
|------------------------------|-------|

**Vermogen**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 123,30 W |
|----------------------------------|----------|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP00 |
|--------------------------------------------|------|

**Zekering**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Zekeringsgrootte | NH1 |
|------------------|-----|

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 195 mm |
| Breedte | 234 mm |

**Vermogen**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Vermogensverlies per pool bij In | 41,10 W  |
| Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 | 164000 W |

**Deksel, deur**

|                |    |
|----------------|----|
| Vergrendelbaar | Ja |
|----------------|----|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |