



HFD325

ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ250Α

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 250 A

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 3

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Περιστροφικός μηχανισμός σύζευξης πόρτας

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i 750 V

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n 123,30 W

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP00

Μέγεθος ασφάλειας NH1

Διαστάσεις

Ύψος 195 mm

Πλάτος 234 mm

Ισχύς

Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα I_n 41,10 W

Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1 164000 W

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος Ναι

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι