



HFD325

**Säkringslastbrytare strl 0 250A, 3-polig**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 250 A |
|-----------|-------|

**Arkitektur**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Antal poler         | 3                  |
| Styr/manöverelement | Roterande dörrvred |

**Spänning**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Nominell isolationsspänning $U_i$ | 750 V |
|-----------------------------------|-------|

**Ström**

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 123,30 W |
|--------------------------------------------|----------|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP00 |
|---------------------|------|

**Säkring**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Säkringsstorlek | NH1 |
|-----------------|-----|

**Dimensioner**

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 195 mm |
| Bredd | 234 mm |

**Ström**

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Förlusteffekt per pol vid $I_n$                  | 41,10 W  |
| Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1 | 164000 W |

**Skydd, dörr**

|        |    |
|--------|----|
| Läsbar | Ja |
|--------|----|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |