




936532524



Jal.-imp.dr. met pijlsymb. berker Integro, edelstaal

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-code	9022

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 1-polig
-----------------------------------	--------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	RVS
	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Schakelstroom	10 A

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Schakelmodus	Met elektrische vergrendeling om inschakelen van beide zijden te voorkomen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

integro flow	
--------------	--

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----