



HFD306

Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 3P NH000 63 A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Architektura

Liczba biegunów 3

Element sterujący/obsługowy Napęd obrotowy na drzwi

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U_i 750 V

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 25,20 W

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP00

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH000

Wymiary

Wysokość 118 mm

Szerokość 136 mm

Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego 8,40 W

Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1 41000 W

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym Tak

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak