



HFD306

Veiligheidslastscheider, 3-polig, 63A, NH000

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	3
Bedieningselement	Deurkoppelingsdraaigrendel

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	750 V
------------------------------	-------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	25,20 W
----------------------------------	---------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

Zekering

Zekeringsgrootte	NH000
------------------	-------

Afmetingen

Hoogte	118 mm
Breedte	136 mm

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	8,40 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	41000 W

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja