



HFD306

ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ63Α

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 63 A

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 3

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Περιστροφικός μηχανισμός σύζευξης πόρτας

Τάση

Όνομαστική τάση μόνωσης U_i 750 V

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n 25,20 W

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP00

Μέγεθος ασφάλειας NH000

Διαστάσεις

Ύψος 118 mm

Πλάτος 136 mm

Ισχύς

Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα I_n 8,40 W

Όνομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1 41000 W

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος Ναι

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι