



5035



**Pulsador entrada común, salidas 2NA**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Tecla doble
Número de polos	1

**Materiales**

Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No

**Dimensiones**

Altura	70,80 mm
Anchura	70,80 mm
Profundidad	41,60 mm
Profundidad del montaje	32,30 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Controles e indicadores**

Número de teclas	2
Tipo de pulsador	Pulsador en serie
Con contacto de señal de retroalimentación	No

**Conectividad**

Tipo de conexión	Quickconnect
------------------	--------------

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

**Texto**

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de montaje	Con garras de expansión
Iluminación	Para iluminación
Modo conmutación	2 NA, borne de entrada común
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

**Características técnicas**

A.8 / Berker S.x/B.x / K.x / Q.x / R.x

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí