




389303

Interrupteur rotatif, 2 pôles d'arrêt, Serie 1930/Glas/R.classic

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Matières

Matière Duroplastique

Identification

r Disposition d'assemblage Élément de base

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe

Dimensions

Dimensions 71 x 71 mm

Profondeur de montage 31 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Architecture

Type d'organe de commande Poignée rotative courte

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Textes

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans lampe néon

Type de commutation 2 -pôles OFF