




389303

Draaischak. 2-polig uit, berker 1930/Glas/R.classic

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Materiaal Duroplast

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Connectiviteit

Aansluitwijze Klemmontage

Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Architectuur

Bedieningselement Korte draaigreep

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder neonlamp

Schakelmodus 2-polig uit

Duurzaamheid

RoHS conform Ja