



389303

**Interruttore a manopola bipolare 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Corrente di commutazione | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|--------------------------|------------------------|

**Installazione, montaggio**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

**Condizioni di impiego**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

**Materiali**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Materiale | Duroplastica |
|-----------|--------------|

**Identificazione**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Disposizione di montaggio | Elemento base |
|---------------------------|---------------|

**Connettività**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Montaggio a uncino |
|---------------------------------|--------------------|

**Serie**

|       |            |
|-------|------------|
| Serie | 71 x 71 mm |
|-------|------------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Profondità di installazione | 31 mm |
|-----------------------------|-------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Profondità delle scatole da incasso | 35 mm |
|-------------------------------------|-------|

**Protezione**

|   |      |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|---|------|

**Architettura**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Elemento di controllo/comando | Maniglia rotante corta |
|-------------------------------|------------------------|

**Corrente**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 10 A |
|-------------------|------|

**Testo**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |
|-------------------|-------------------------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite |
|---------------------|---------------------|

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Illuminazione | Senza lampadina fluorescente |
|---------------|------------------------------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Tipo di commutazione | Bipolare Off |
|----------------------|--------------|

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|