




389303

R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy 2-biegunowy, zaciski śrubowe

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 AX (100W LED (SBL))

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Materiały

Materiał Tworzywo duroplastyczne

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów

Wymiary

Wymiary 71 x 71 mm

Zakres głębokości wbudowania 31 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Architektura

Element sterujący/obsługowy Krótka dźwigniaobrotowa

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Dodatkowe informacje

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Oświetlenie Bez lampy jarzeniowej

Rodzaj łącznika 2-biegunowy wył.