




389303

Draaischak. 2-polig uit, berker 1930/Glas/R.classic

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Materiaal Duroplast

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klemmontage

Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Uitvoering

Bedieningselement Korte draaihendel

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder glimlamp

Schakelmodus 2-polig uit