




389303

1930/Glas/R.c - interr. bipolar rotativo

Características técnicas

Corrente elétrica

10 AX (100W LED (SBL))

Instalação, montagem

Montagem

Encastrar

Tensão

Tensão nominal

250 V

Materiais

Material

Duroplastic

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

Conetividade

Tipo de montagem

Montagem com garras

Dimensões

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

31 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

Segurança

Índice de proteção IP

IP20

Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Pega rotativa curta

Corrente elétrica

Corrente nominal

10 A

Texto

Modo de instalação

Com garras de expansão

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Iluminação

Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação

Interrutor de 2 polos