



389303

**1930/Glas/R.c - interr. bipolar rotativo**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

10 AX (100W LED (SBL))

**Instalação / montagem**

Montagem Encastre

**Tensão**

Tensão nominal 250 V

**Materiais**

Material Duroplastic

**Identificação**

Sistema de montagem Elemento básico

**Conectividade**

Tipo de montagem Montagem com garras

**Dimensões**

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 31 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP20

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando Botão de giro curto

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 10 A

**Textos**

Modo de instalação Com garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Illuminação Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação Interruptor de 2 polos

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs Sim