



389303

## Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 AX (100W LED (SBL))

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

#### Υλικά

Υλικό Duroplastic

#### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση με νύχια

#### Διαστάσεις

Διαστάσεις 71 x 71 mm

Ενσωματωμένο βάθος 31 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Κοντή περιστροφική λαβή

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Φωτισμός Χωρίς λαμπτήρα νέον

Λειτουργία διακόπτη 2πολικό off