



389303

Вимикач 2-полюсний поворотний 10A/250B 1930/Glas/R.classic

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм 10 AX (100W LED (SBL))

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Матеріали

Матеріал Дюропласт

Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент

Підключення

Тип монтажу Гачкове кріплення

Розміри

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 31 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Архітектура

Елемент керування/функціонування Коротка поворотна ручка

Електричний струм

Номінальний струм 10 A

Тексти

Режим встановлення 3 розпірними лапками

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемми

Освітлення Без неонові лампи

Тип перемикачання 2-пол. ВІМ