




5036



Pulsador 1 entrada línea y 2 salidas

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Arquitectura

Número de polos	1
-----------------	---

Materiales

Material	Metal Plástico
Transparente	No

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	42 mm
Profundidad del montaje	31 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	34 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Controles e indicadores

Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de montaje	Con garras de expansión
Iluminación	Para circuito iluminación y control
Modo conmutación	Contacto conmutado, se puede utilizar como contacto NC o contacto NA
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

A.8 / Berker S.x/B.x / K.x / Q.x / R.x
--

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
----------------	----