



29536089



**Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały aksamit**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 230 V

**Moc**

Moc zużyta w W 1 W

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Oświetlenie**

Typ źródła światła LED

**Materiały**

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Aksamitny

Materiał Metal  
Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość 70 mm

Szerokość 70 mm

Głębokość 50 mm

**Rodzaj połączenia**

Przekrój przewodu 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

**Dodatkowe informacje**

Oświetlenie Kolor oświetlenia biały zimny

Oznaczenie Folie z nadrukowanymi symbolami, do zakładania

Nadruk Bez nadruku

**Odpowiednie do**

Q.x

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak