




29536084



**Señalización LED, Q.x, aluminio**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada 230 V

**Potencia**

Potencia consumida 1 W

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Iluminación**

Tipo de lámpara LED

**Materiales**

Colour Aluminio

Código RAL 9006

Acabado de la superficie Aterciopelado

Material Metal  
Plástico

Tratamiento Lacado

**Dimensiones**

Altura 70 mm

Anchura 70 mm

Profundidad 50 mm

**Conexión**

Sección máxima del conductor 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje de garra  
Conexión con tornillos

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP) IP20

**Texto**

Iluminación Color blanco frío

Etiqueta Se pueden insertar láminas rotuladas con símbolos

Inscripción Sin inscripción

**Características técnicas**

Q.x

**Sostenibilidad**

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí