



29536084



#### Señalización LED, Q.x, aluminio

#### Características técnicas

##### Tensión

Tensión asignada	230 V
------------------	-------

##### Potencia

Potencia consumida	1 W
--------------------	-----

##### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Iluminación

Tipo de lámpara	LED
-----------------	-----

#### Materiales

Colour	Aluminio
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Aterciopelado
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Lacado

#### Dimensiones

Altura	70 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	50 mm

#### Conexión

Sección máxima del conductor	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
------------------------------	-----------------------------

#### Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra Conexión con tornillos
-----------------	--

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

#### Texto

Iluminación	Color blanco frío
Etiqueta	Se pueden insertar láminas rotuladas con símbolos
Inscripción	Sin inscripción

#### Características técnicas

Berker Q.x
------------

#### Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí