




29536084



LED-підсвічування, біле світло, 230В, алюміній, Q.x

### Технічні характеристики

#### Напруга

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номинальна напруга | 230 V |
|--------------------|-------|

#### Потужність

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Споживана потужність | 1 W |
|----------------------|-----|

#### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

#### Освітлення

|           |     |
|-----------|-----|
| Тип лампи | LED |
|-----------|-----|

#### Матеріали

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Colour           | Алюміній         |
| Код RAL          | 9006             |
| Обробка поверхні | Оксамитовий      |
| Матеріал         | Метал<br>Пластик |
| Обробка          | Покриті лаком    |

#### Розміри

|         |       |
|---------|-------|
| Висота  | 70 mm |
| Ширина  | 70 mm |
| Глибина | 50 mm |

#### Під'єднання

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Поперечний розріз дроту | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------|-----------------------------|

#### Підключення

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Тип монтажу | Гачкове кріплення<br>Гвинтове з'єднання |
|-------------|-----------------------------------------|

#### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

#### Тексти

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Освітлення | Світлий холодний білий колір                  |
| Маркування | Плівки з нанесенням символів, що вставляються |
| Відбиток   | Без надруку                                   |

#### Сумісний із

|     |  |
|-----|--|
| Q.x |  |
|-----|--|

#### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |