



HIC425G

**Automatska prelopka, 1-0-2, 2500A, 4P**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni radni napon Ue 380 - 415 V

**Električna struja**

Nazivna struja 2500 A

**Snaga**

Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1 1645000 W

**Arhitektura**

Broj polova 4

Vrsta konstrukcije uređaja Fiksirano

**Kompatibilnost**

Prikladno za DIN šinu Ne

Prikladno za distributivni ormar Da

**Instalacija, montaža**

Montiranje na Montažna ploča

**Održivost**

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da