



HIC425G

Automatska preklopka, 1-0-2, 2500A, 4P

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni radni napon U _e	380 - 415 V
------------------------------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	2500 A
----------------	--------

Snaga

Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	1645000 W
--------------------------------------	-----------

Arhitektura

Broj polova	4
-------------	---

Vrsta konstrukcije uređaja	Fiksirano
----------------------------	-----------

Kompatibilnost

Prikladno za DIN šinu	Da
-----------------------	----

Prikladno za distributivni ormar	Da
----------------------------------	----

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----