



HIC425G

Automatska prekopka, 1-0-2, 3200A, 4P

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni radni napon Ue	380 - 415 V
------------------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	3200 A
----------------	--------

Snaga

Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	2106000 W
--------------------------------------	-----------

Arhitektura

Broj polova	4
-------------	---

Vrsta konstrukcije uređaja	Fiksirano
----------------------------	-----------

Kompatibilnost

Prikladno za DIN šinu	Ne
-----------------------	----

Prikladno za distributivni ormar	Da
----------------------------------	----

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montažna ploča
---------------	----------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----