




29536086



Éclairage de signal. par LED, éclairage blanc, Q.x, anthr. vel., laqué

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Puissance

Puissance consommée 1 W

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Éclairage

Type de Lampe LED

##### Matières

Couleur Anthracite

Code RAL 7021

Finition de la surface Velours

Matière Métal  
PVC

Traitement Laqué

##### Dimensions

Hauteur 70 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 50 mm

##### Raccordement

Section du conducteur 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

##### Connectivité

Type de montage Fixation par griffe  
borne à vis

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

##### Textes

Éclairage Couleur de l'éclairage blanc froid

Marquage Possibilité d'insérer des films avec inscription de symboles

Impression Sans inscription

##### Adapté à

Berker Q.x

##### Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui