




29536086



Señalización LED, Q.x, antracita

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 230 V

Potencia

Potencia consumida 1 W

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Iluminación

Tipo de lámpara LED

Materiales

Colour Antracita

Código RAL 7021

Acabado de la superficie Aterciopelado

Material Metal

Tratamiento Plástico

Tratamiento Lacado

Dimensiones

Altura 70 mm

Anchura 70 mm

Profundidad 50 mm

Conexión

Sección máxima del conductor 2,50 - 2,50 mm²

Conectividad

Tipo de montaje Montaje de garra
Conexión con tornillos

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Texto

Iluminación Color blanco frío

Etiqueta Se pueden insertar láminas rotuladas con símbolos

Inscripción Sin inscripción

Características técnicas

Q.x

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí