




29536086

LED signalno svjetlo, bijela, Q.1/Q.3, antracit pliš

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 230 V

Snaga

Apsorbirana snaga 1 W

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Rasvjeta

Vrsta lampe LED

Materijali

Boja Antracit

RAL kod 7021

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Metal
Plastika

Obrada Lakirano

Dimenzije

Visina 70 mm

Širina 70 mm

Dubina 50 mm

Veza

Presjek vodiča 2,50 - 2,50 mm²

Povezivost

Vrsta montaže Montaža kralama
Vijčani spoj

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Rasvjeta Boja svjetla hladno bijela

Označavanje Moguće ubaciti folije sa otiskom simbola

Otisak Bez otiska/natpisa

Pogodno za

Berker Q.x

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da