



29536086



LED-підсвічування, біле світло, 230В, антрацит, Q.x

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга 230 V

Потужність

Споживана потужність 1 W

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Освітлення

Тип лампи LED

Матеріали

Colour Антрацит

Код RAL 7021

Обробка поверхні Оксамитовий

Матеріал Метал
Пластик

Обробка Покриті лаком

Розміри

Висота 70 mm

Ширина 70 mm

Глибина 50 mm

Під'єднання

Поперечний розріз дроту 2,50 - 2,50 mm²

Підключення

Тип монтажу Гачкове кріплення
Гвинтове з'єднання

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Тексти

Освітлення Світлий холодний білий колір

Маркування Плівки з нанесенням символів, що вставляються

Відбиток Без надруку

Сумісний із

Q.x

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так