



15721404

Bilanciere con lente avvitabile Berker B.7 alu opaco, verniciato**Caratteristiche tecniche****Architettura**

Elemento di controllo/comando	Bilanciere singolo
-------------------------------	--------------------

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
Finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato Verniciato

Serie

Altezza	54,90 mm
Larghezza	55,70 mm
Profondità	22 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Sì
--------------------------------------	----

Accessori

Con portaetichetta	No
--------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Testo

Serigrafia	Senza serigrafia
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

S.x/B.x
