



75142160



IP20

**Sensore touch doppio comfort KNX - Serie R.1 vetro bianco polare**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

**Funzioni**

Con termostato per ambienti Sì

**Potenza**

Corrente assorbita 12,50 mA

**Serie**

Profondità di installazione 12,90 mm  
 Profondità delle scatole da incasso 16 mm  
 Altezza 152 mm  
 Larghezza 81 mm  
 Profondità 23 mm

**Equipaggiamento**

Numero di punti di azionamento 4

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED Sì

**Materiali**

Colore Bianco polare  
 Codice RAL 9010  
 Materiale Vetro  
 finitura superficiale Lucido

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Schermo**

Con display Sì

**Testo**

Funzione Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane  
 Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della  
 superficie del vetro  
 Tipo di montaggio Per installazione verticale  
 Temperatura Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna  
 Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione  
 Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od  
 oggetto di comunicazione esterno

**Sostenibilità**

Conformità REACH – SVHC free Sì  
 Conformità ROHS Sì