



HFD363

Interrupteur combiné fusible 3P - 630 A - T3

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
------------------------------	--------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	366 W
-----------------------------------	-------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP00
---------------------------	------

Fusible

Taille du fusible	NH3
-------------------	-----

Dimensions

Hauteur	300 mm
Largeur	364 mm

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	122 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	414000 W

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui