



HFD363

Interruuteur combiné fusible 3P - 630 A - T3

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

Tension

Tension nominale d'isolement Ui	1000 V
---------------------------------	--------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	366 W
-----------------------------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Fusible

AT_FuseSize	NH3
-------------	-----

Dimensions

Hauteur	300 mm
Largeur	364 mm

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	122 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	414000 W

Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui