



HFD363

### Interrupteur combiné fusible 3P - 630 A - T3

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

##### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
------------------------------	--------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	366 W
-----------------------------------	-------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

##### Fusible

Taille de l'élément fusible	NH3
-----------------------------	-----

##### Dimensions

Hauteur	300 mm
Largeur	364 mm

##### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	122 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	414000 W

##### Cache, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui