



HFD363

Inter. secciona. fusível 3x630A (NH3)

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A
------------------	-------

Arquitetura

Número de polos	3
-----------------	---

Tipo de orgão de comando	Controlo rotativo remoto na porta
--------------------------	-----------------------------------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	1000 V
---------------------------------	--------

Potência

Potência total dissipada em IN	366 W
--------------------------------	-------

índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

Fusível

Dimensão do fusível	NH3
---------------------	-----

Dimensões

Altura	300 mm
--------	--------

Largura	364 mm
---------	--------

Potência

Potência dissipada por polo	122 W
-----------------------------	-------

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	414000 W
--	----------

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----