



HFD363

## ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ630Α

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 630 A

#### Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 3

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Περιστροφικός μηχανισμός σύζευξης πόρτας

#### Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης  $U_i$  1000 V

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα  $I_n$  366 W

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP00

Μέγεθος ασφάλειας NH3

#### Διαστάσεις

Ύψος 300 mm

Πλάτος 364 mm

#### Ισχύς

Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα  $I_n$  122 W

Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1 414000 W

#### Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος Ναι

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι