



HFD363

ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ630Α

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	3
---------------	---

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Περιστροφικός μηχανισμός σύζευξης πόρτας
------------------------------	--

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	1000 V
-------------------------------	--------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	366 W
---	-------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP00
---------------------------	------

Μέγεθος ασφάλειας	NH3
-------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	300 mm
------	--------

Πλάτος	364 mm
--------	--------

Ισχύς

Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα I_n	122 W
---	-------

Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1	414000 W
--	----------

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	Ναι
------------------------	-----

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----