




10126626

## Β.ΠΛΑΙΣΙΟ B.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 2 |
| Αριθμός στοιχείων          | 2 |

#### Υλικά

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Χρώμα                | Ανθρακί                   |
| Κωδικός RAL          | 7021                      |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ                       |
| Υλικό                | Πλαστικό<br>Θερμοπλαστικό |
| Μεταχείριση          | Ακατέργαστο<br>Βερνίκι    |

#### Διαστάσεις

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ύψος                      | 95 mm   |
| Πλάτος                    | 161 mm  |
| Βάθος                     | 9,60 mm |
| Αριθμός μονάδων οριζόντια | 2       |
| Αριθμός μονάδων κάθετα    | 2       |

#### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK07 |

#### Κείμενο

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | Τοποθέτηση σφιγκτήρα<br>Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|

#### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |