



29512045



## LED-indikering RGB R.x Svart

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkspänning 230 V

#### Ström

Förbrukad effekt i W 2 W

#### Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

#### Belysning

Typ av ljuskälla LED

#### Material

Färg Svart

RAL-kod 9005

Ytbehandling Blank

Material Metall  
Plast

Behandling Obehandlad

#### Dimensioner

Höjd 70 mm

Bredd 70 mm

Djup 50 mm

#### Anslutning

Ledararea 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

#### Text

Belysning Färg på lampa, kallvit, varmvit, blå, orange, röd, grön, lila (magenta) samt färgsekvens, aktiveras via tryckknapp  
Färgsekvens går att stoppa närsomhelst via tryckknappen

Märkning Folie med förtryckta symboler insticksbara

Präglad Utan symbol