



HFD340

### Interruuteur combiné fusible 3P - 400 A - T2

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

##### Tension

Tension nominale d'isolement Ui	800 V
---------------------------------	-------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	172,20 W
-----------------------------------	----------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

##### Fusible

AT_FuseSize	NH2
-------------	-----

##### Dimensions

Hauteur	240 mm
Largeur	259 mm

##### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	57,40 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	263000 W

##### Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui