



HFD340

Interrupteur combiné fusible 3P - 400 A - T2

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
------------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	172.20 W
-----------------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH2
-----------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	240 mm
Largeur	259 mm

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	57.40 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	263000 W

Cache, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui