



HFD340

ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ400Α

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 400 A

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 3

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Περιστροφικός μηχανισμός σύζευξης πόρτας

Τάση

Όνομαστική τάση μόνωσης U_i 800 V

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n 172,20 W

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP00

Μέγεθος ασφάλειας NH2

Διαστάσεις

Ύψος 240 mm

Πλάτος 259 mm

Ισχύς

Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα I_n 57,40 W

Όνομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1 263000 W

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος Ναι

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι