



HFD340

ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ400Α

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	400 A
------------------	-------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	3
---------------	---

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Περιστροφικός μηχανισμός σύζευξης πόρτας
------------------------------	--

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	800 V
-------------------------------	-------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	172,20 W
---	----------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP00
---------------------------	------

Μέγεθος ασφάλειας	NH2
-------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	240 mm
------	--------

Πλάτος	259 mm
--------	--------

Ισχύς

Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα I_n	57,40 W
---	---------

Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1	263000 W
--	----------

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	Ναι
------------------------	-----

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----