



HFD340

Säkringslastbrytare strl 2 400A, 3-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	400 A
-----------	-------

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Roterande dörrvred

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	800 V
-----------------------------------	-------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	172,20 W
--	----------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Säkring

Säkringsstorlek	NH2
-----------------	-----

Dimensioner

Höjd	240 mm
Bredd	259 mm

Ström

Förlusteffekt per pol vid I_n	57,40 W
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	263000 W

Skydd, dörr

Läsbar	Ja
--------	----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja