




75142150



Teclado TouchS c, 2 fases, R.3, conf, bp

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje enEmpotrado

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C

Funciones

Con termostato de ambienteSí

Potencia

Consumo de corriente12,50 mA

Dimensiones

Profundidad de montaje12,90 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado16 mm
Altura152 mm
Anchura81 mm
Profundidad23 mm

Equipo

Número de puntos de activación4

Controles e indicadores

Con indicador LEDSí

Materiales

ColourBlanco polar
Código RAL9010
MaterialVidrio
Acabado de la superficieBrillante

Pantalla

Con visualizadorNo

Accesorios

Tiene campo de etiquetadoNo

Texto

FunciónPara las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana
Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal
Tipo de montajePara montaje vertical
TemperaturaConexión adicional para sensor de temperatura externo
Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como extensión supletoria regulador
Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo

Sostenibilidad

REACH – libre de SVHCSí
Conforme con RoHSSí