



75142150



IP20

GI-sen.2-v.komf.knf.p-vit.R.3 OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering Infälld montering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Funktioner

Med temperaturgivare Ja

Ström

Strömförbrukning 12,50 mA

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	12,90 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	16 mm
Höjd	152 mm
Bredd	81 mm
Djup	23 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter 4

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Material	Glas
Ytbehandling	Blank

Tillbehör

Har märksfält Nej

Skärm

Med display Nej

Text

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer- och jalousifunktioner
blockerande funktion för sensoravkänning t.ex. för rengöring av glasytan

Utförande För vertikal montage

Temperatur Extra anslutning för extern temperatursensor
Integrerad temperatursensor för utbyggd styrenhet
Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa
kommunikationsobjekt

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja