




1001204500

## Afdekplaat met knevel, berker R.classic, kunststof zwart

### Technische karakteristieken

#### Architectuur

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bedieningselement | Knevel |
|-------------------|--------|

#### Materiaal

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Kleur                  | Zwart                    |
| RAL-kleur              | 9005                     |
| Afwerking oppervlakte  | Glanzend                 |
| Materiaal              | Kunststof<br>Thermoplast |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld              |

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 81,40 mm |
| Breedte | 81,40 mm |
| Diepte  | 29 mm    |

#### Connectiviteit

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging<br>Schroefaansluiting |
|---------------|---------------------------------------|

#### Uitrusting

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Slagvastheid IK      | IK05 |

#### Teksten

|        |               |
|--------|---------------|
| afdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

#### Geschikt voor

|                        |  |
|------------------------|--|
| Serie berker R.classic |  |
|------------------------|--|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |