



1001204500

## Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Εναλλαγή

#### Υλικά

Χρώμα Μαύρο

Κωδικός RAL 9005

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Πλαστικό  
Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος 81,40 mm

Πλάτος 81,40 mm

Βάθος 29 mm

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφιγκτήρα  
Σύνδεση με βίδες

#### Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK05

#### Κείμενο

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

#### Κατάλληλο για

Serie R.classic

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι