
Tehnički list proizvoda
HAE312



HAE312

Rastavna sklopka, modularna, 3-polna, 125A, DIN/mont.ploča, vidno isključenje

Tehničke karakteristike

Električna struja	
Nazivna struja In	125 A
Prihvatljivi iznos struje AC21	125 A
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B	125 A
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B	125 A
Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija A	125 A
Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija B	125 A
Nazivna kratkospojna vršna moć Icm pri 415 V AC prema IEC 60947-3	7 kA
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw 1s IEC 60947	4 kA
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw IEC 60947	4 kA
Arhitektura	
Tip pola	3P
Broj polova	3
Veza	
Presjek krutog provodnika	70 mm^2
Presjek fleksibilnog vodiča	70 mm^2
Napon	
Nazivni izolacijski napon Ui	800 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	8000 V
Nazivni radni napon Ue	380 - 415 V
Snaga	
Gubitak snage po polu na In	4,60 W
Rasipanje snage pri IN	13,80 W
Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	82000 W
Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC23	56000 W
Oprema	
Motorni pogon opcionalan	Ne
Broj pomoćnih kontakata kao izmjenični kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt	0
Uvjeti korištenja	
Radna temperatura	-20 - 70 °C
Poklopac, vrata	
Mogućnost međusobnog zaključavanja	Da
Sigurnost	
Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Arhitektura	
Kontrolni/radni element	Kratka okretna tipka
Frekvencija	
Frekvencija	50 - 60 Hz
Funkcije	
Je višepoložajni prekidač	Ne
Izvedba kao instalacija za zaustavljanje u slučaju nužde	Ne
Verzija kao glavni prekidač	Da
Verzija kao prekidač za održavanje/servis	Da
Verzija kao sigurnosni prekidač	Da
Verzija kao kompaktni isklopni prekidač	Da

Kapacitet	
Broj modula	6,22
Instalacija, montaža	
Nazivni zatezni moment	4 - 4,4 Nm
Povezivost	
Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Dimenzije	
Visina	84 mm
Širina	109 mm
Dubina	132 mm
Održivost	
REACh-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da